

**UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
CURSO DE ODONTOLOGIA**



UNESC Dentística

**LISTA DE
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS**

**2023- Segundo semestre
atualizada em 10/02/2023**

**4º Período
Disciplina de Dentística I**

**Curso de Odontologia
UNESC - Criciúma – SC**

OBSERVAÇÕES:

- 1 -Alguns instrumentais e materiais de consumo possuem alternativas de marcas comerciais. alternativas de marcas comerciais.
- 2 -É necessário que o aluno possua o material abaixo listado, para o atendimento clínico/ laboratorial.
- 3 -Favor verificar se os materiais que você já possui dos períodos anteriores, correspondem a esta quantidade. Se **não corresponder**, favor completar.
- 4 - Observar que alguns materiais de consumo, estão listados para serem comprados em conjunto pelos alunos, com o objetivo de evitar desperdícios de material ao final do semestre.

01 – livro : ODONTOLOGIA RESTAURADORA – FUNDAMENTOS E TÉCNICAS.
Baratieri L. N. et al. Editora Santos, 2012

E.P.I (Jaleco de manga longa *com identificação*, gorro, máscara e óculos de proteção)

Instrumentais e Materiais Diversos

01 - Escavador duplo de dentina nº 05 (Millennium, Quinelato, Duflex)

01 - Espelho bucal plano nº 05 (*front surface*)

01 – Sonda milimetrada e sonda exploradora (no mesmo instrumento). nº 23 Williams
(Millennium, Quinelato, Duflex)

01 - Cabo para espelho nº 05

01 – Pinça clínica (Golgran, Quinelato, Duflex)

01 - Espátula para cimento nº 24 (Golgran, Quinelato, Duflex)

01 - Calcador espatulado ref 10423 (SSWhite) ou 6332-3 (Golgran, Quinelato, Duflex)

01- Escavador 17L / 18L (Millennium, Quinelato, Duflex)

01 - Cortante duplo revisado nº 28 (Millennium, Quinelato, Duflex)

01- Cortante duplo revisado nº 29 (Millennium, Quinelato, Duflex)

01 – Pinça Hemostática Halstead (mosquito) com ponta ativa curva. (Golgran, Quinelato)

01 – lamparina (boca menor)

01 – isqueiro

01 - Pinça de Miller (Golgran, Quinelato)

01 - Protetor Ocular Raquete - Laranja - Indusbello

01 - Pote Dappen (preferencialmente de silicone)

01 – Tesoura para cortar matriz metálica (Golgran, Quinelato)

| |
|--|
| 01 – cabo de bisturi número 3 (Golgran, Quinelato) ter um para uso em Dentística. Não usar o mesmo que está no kit de cirurgia). |
| 02 – Escova Robinson |
| 01 – Escova para limpar brocas |
| 01 - Escovinha para lavar instrumental |
| 01 - Plástico branco leitoso para a bancada nas dimensões: 60 x 50 cm |
| 01- Rolo de fita crepe |
| 01 – Godiva em bastões (Sugestão Kerr ou Nova DFL) |
| 01 - Lapiseira |
| 01 - Caneta para retroprojektor (Papeleria) Não comprar caneta permanente para CD |
| 10 – Lâminas de bisturi número 12 |
| 01 – Saquinhos de pipoca (20 unidades) |
| 01 - Pacote de sugadores descartáveis |
| 01 - Luvas descartáveis (Verificar seu tamanho) |
| Embalagens de saquinho para Chup-Chup (em lojas de embalagens plásticas) |
| 01 - Disco de Feltro Diamond Flex - FGM (uma caixa) |
| 01 - Lupa (SOLICITEM ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES ANTES DE COMPRAR) |
| 01 - Rolo de Fio Dental – 500 metros |
| 01 - Porta Matriz Tofflemeire (Prisma, Golgran, JON) |
| 01 – papel articular (Accu film) ou Bausch de 40 micra ou Bloco pequeno com 10 tiras |
| Material e instrumentais para Isolamento Absoluto |
| Grampos para isolamento n°s : 26 sem asa(duas unidades); W8A; 203; 205; 207; 208; 212, (KSK, Hu-Friedy, Duflex) Grampo B4 (Golgran) |
| 01 - Pinça Porta Grampo Palmer Com Serrilha - Quinelato (dê preferência total para este, faz muita diferença) |
| 01 - Alicata Perfurador de borracha Ainsworth (Golgran, Quinelato, Duflex) |
| 01 - Tesoura Reta de aço – 10 a 12 cm (Golgran, Quinelato, Wilcos) |
| 01 - Lençol de Borracha (uma caixa) (Madeitex, Sanctuary) |
| 01 – Creme de barbear - Adquirir uma seringa descartável de 5cc para armazenar o creme. será usado para isolamento absoluto. |
| 01 - Arco Young Adulto Inox - Fabricante Jon |
| Instrumentos rotatórios de Alta e Baixa Velocidade |

| |
|---|
| 01 - Caneta de Alta Rotação –(Obrigatoriamente Push Botton) DabiAtlante, Kavo, Gnatus, Schuster ou NSK |
| 01 - Micromotor + Contra ângulo + peça reta - DabiAtlante, Kavo, Gnatus, Schuster ou NSK. |
| 01 – óleo lubrificante para Caneta de Alta Rotação e Baixa Rotação. |
| <p>Brocas . O fabricante KG Sorensen, Possui um kit para a UNESC com broqueiros e pontas já organizadas. Procure nas dentárias se os kits estão disponíveis.</p> <p>CÓDIGOS: 9681 A, 9681 B, 9681 C.</p> <p>A fabricante American Burs também tem um kit com o nome Kit Dentística UNESC. Código: 320291</p> <p>A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS ESTÁ NA QUANTIDADE DE BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS. O KIT DA KG SORENSEN TEM O DOBRO DE PRODUTOS COMPARADO AO DA AMERICAN BURS. Os broqueiro da KG SORENSEN são de alumínio. Já os da American Burs é de plástico.</p> <p>Caso o aluno deseje comprar as pontas em separado a relação de pontas diamantadas e brocas solicitadas é a que segue logo abaixo. Neste caso haverá necessidade de comprar broqueiros autoclaváveis para organizar o material</p> |
| Brocas para baixa rotação |
| 02- brocas esférica 1, 3, 4, e 6, mais uma unidade nº 08 |
| Pontas diamantadas |
| 01 – Broqueiro Esterelizável (21 furos) |
| 02 – ponta diamantada 1011, 1013, e 1015 (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – ponta diamantada 1012HL, 1014HL , 1016HL (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – pontas diamantadas 3195, 3195 F e 3195 FF (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – ponta diamantada 3168, 3168F, 3168FF (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – ponta diamantada 2135, 2135F, 2135 FF (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 02 – ponta diamantada 1046 (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – ponta diamantada 3118 (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 01 – ponta diamantada 1190 (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| 02 – pontas diamantadas 2200 (KG SORENSEN, AMERICAN BURS) |
| Brocas Carbide |
| 02 – broca carbide esférica número ½, 1,3 e TRÊS unidades da nº02 |
| 02 – broca carbide forma pera 329, 330 |
| Material para Resina Composta |

| |
|---|
| <p>01 – kit TDV Dentística UNESC – Caso queira comprar em separado, os itens e quantidades do kit são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolo de tira matriz no. 0,05 x 5mm e no. 0,05 x 7mm (Duas unidades de cada numeração) OU TDV 4142 E 4143 • Cunhas de madeira : <i>Obrigatoriamente</i> Kerr ou TDV (anatômicas) (50 unidades) • Tira de lixa de aço de 4 e de 6 mm TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL (DIAMOND STRIP) TDV 3053 (12 unidades) • GRAMPO UNIMATRIX R- Sistema de matrizes seccionais TDV 4124 (um grampo, 25 matrizes sortidas e 4 protetores de silicone) • Poligloss(TDV) ou DIAMONG GLOSS (TDV) (uma unidade) • microcut TDV 3030 (um arco de serra e 1 lixa) • fita matriz transparente de poliéster TDV 4141 (50 unidades com 10 cm) • Isotape – fita para isolamento dental – SUGESTÃO TDV ou fita de teflon (“veda rosca- largura maior) – Uma unidade |
| 01 - Alicate Unimatrix 4123 - TDV |
| 01 - Pincel Pelo de Marta nº 4 OU 4A (Kota) (o formato do pincel é chato) ou Ceramic 715 02 (encontra-se nas lojas online de material de pintura) |
| 01 – caixa para acondicionar resina composta (com tampa transparente cor laranja) para acondicionar pequenas porções de resina composta e evitar contaminação cruzada. <i>OBRIGATÓRIO CADA ALUNO TER A SUA</i> |
| 01 - Estojo redondo metálico referência MF144PFI (FAVA) para acondicionar escovas, borrachas de polimento e mandris. <i>OBRIGATÓRIO CADA ALUNO TER A SUA</i> |
| 01 – escova de carbeto de silício regular (Ultradent, American Burrs, Ivoclar, Kerr) |
| 01 – escova de carbeto de silício Pointed (Ultradent, American Burrs, Ivoclar, Kerr) |
| Discos e pontas de borracha verde, amarela e branca. Jiffy Polishers – Ultradent (uma unidade de cada cor e de cada formato) ou KIT ULTRA- GLOSS (American Burs) |
| 01 – caixa de tiras de lixa para acabamento resina composta . (3M ESPE, TDV, KG Sorensen) |
| 01 – microbrush (KG /fino) ou (Vigodent/ fino) ou (Cavibrush – FGM) |
| 01 – discos de lixa para acabamento de resina composta Sof-Lex Pop-On 3M COM MANDRIL. Série Laranja. Tamanho pequeno e/ou grande. Granulação grossa, média e fina OU DISCOS DE LIXA OPTIDISC KERR (caso opte por esta marca, não esquecer de adquirir o mandril). |
| 01 - Gel Lubrificante Hidrosolúvel - Adquirir uma seringa descartável de 5cc para armazenar o gel. |
| 01 – Ácido Fosfórico 37% |

Espátulas para Resina Composta

KIT DENTÍSTICA UNESC (MARCA MILLENNIUM) contém as espátulas relacionadas abaixo:

- **ESPÁTULA DUPLA 3057 O12-A**
- **ESPÁTULA DUPLA 3061 P03-A**
- **ESPÁTULA DUPLA 3056 P04-A**
- **ESPÁTULA DUPLA 3081 O07-A**
- **CALCADOR DUPLO 3097 (COD 6192)**
- **SUGESTÃO PARA ACONDICIONAR E PROTEGER AS ESPÁTULAS (ESTOJO MARCA NORAH)**

COMO ALTERNATIVA PARA ESPÁTULAS DE RESINA COMPOSTA, SUGERIMOS AS RELACIONADAS ABAIXO:

01 – Espátula para resina composta flexível número ½ (QD.202.01) ou SD1 (Milleniumm)

01 – Espátula para resina compostas de titânio com calcador(Ward) ou bolinha (QD.199.52) ou Suprafill 6 (Milleniumm)

01 - Espátula flexível 1/2 Millennium

01 - Espátula para resina composta composite número 1 – Dupla angulada (Quinelato 205-01) ou Espátula dupla angulada Milleniumm 3044

01 - Espátula para resina composta SD2 da Milleniumm ou Quinelato TT SD2 (QDT 198.09)

Manequim e dentes para práticas de exercícios

01 – manequim POP Dentística PRONEW (caso já possua o manequim, será necessário comprar um jogo de dentes que se chama “REFIL BOCA DE DENTÍSTICA – PRONEW-REFERÊNCIA AC 117”.Este dentes são íntegros”Não apresentam nenhum tipo de preparo ou simulação de cárie.

01 – jogo de dentes com “cárie” PRONEW MDT 074

Materiais para serem adquiridos e divididos pela turma toda. USO COLETIVO

01 – Adesivos (usaremos os do laboratório da UNESC)

01 – Silicone de condensação. Marcas: Zetaplus , Speedex ou Precise .Somente o Pesado com o catalizador.

(Os alunos devem organizar-se e comprar uma unidade do Pesado e do catalizador para uso de toda a turma)

RESINAS COMPOSTAS: Os alunos devem se organizar para comprar estes materiais. Cada grupo de 4 alunos deve adquirir estas resinas para uso no laboratório.

01 – Resina composta Para Esmalte: A2 e A3 (HERCULITE PRÉCIS (KERR), Z350XT 3M/Espe), FORMA(ULTRADENT)

01 – Resina composta para Dentina: A2 e A3 (HERCULITE PRÉCIS (KERR), Z350XT 3M/Espe), FORMA(ULTRADENT)